

S&C Electric Company

tiene el producto adecuado para su aplicación.

S&C ofrece la variedad más completa de tableros de distribución de media tensión con gabinete metálico tipo Metal Enclosed de la industria. Existe una versión para satisfacer a casi todos los tipos de aplicaciones y requisitos económicos. Hay equipos para uso en interiores o en exteriores . . . con conexión frontal o sin ésta . . . de operación manual, para transferencia de fuente, con supervisión remota . . . con fusibles de potencia convencionales o con sofisticados interruptores controlados por microprocesadores—S&C tiene la respuesta para satisfacer casi todas sus necesidades de protección y seccionamiento.

Tablero de Distribución Subterránea Vista®

Tiene componentes que van conectados por codos, los cuales van contenidos en un compacto tanque sumergible de acero inoxidable aislado por gas SF₆. Se ofrece en capacidades de hasta 38 kV. Una sola persona puede realizar la conmutación de rutina, las pruebas de tensión, el cambio de fases, y las conexiones a tierra rápidamente y sin quedar expuesto a la media tensión.



Tablero de Distribución con Gabinete Metálico Tipo Metal Enclosed

Se ofrece en capacidades de 4.16 kV hasta 34.5 kV; tiene Fusibles de Potencia de S&C, los cuales son confiables y han sido sometidos a pruebas a través del tiempo, y tiene también Seccionadores Interruptores de S&C de operación manual o motorizada. Se muestra el equipo resistente a los arcos.



Tablero de Distribución Sistema VI™

El equipo Sistema VI, el cual se ofrece en capacidades de hasta 38 kV, combina las innovadoras funciones del Tablero de Distribución Subterránea Vista® con las versatilidad del Tablero de Distribución con Gabinete Metálico Tipo Metal Enclosed. La configuración de sus secciones Vista UDS es modular, y cuenta con transición de aislamiento eólico o celdas de medición.

Tablero de Distribución PMX™ con Gabinete Metálico Tipo Metal Enclosed

El equipo PMX, el cual se ofrece en capacidades de 13.8 y 25 kV, combina las funciones óptimas de los Tableros de Distribución con Gabinete Metálico Tipo Metal Enclosed con el tamaño y ventajas económicas de los Equipos Tipo Pedestal.



Equipos Tipo Pedestal PMH/PME

Existen 47 modelos de operación manual o motorizada de los equipos PMH y PME, los cuales se ofrecen en capacidades de 14.4 kV y 25 kV, y existe además una amplia gama de configuraciones de circuito, de capacidades, y de opciones que permiten un nivel insuperable de flexibilidad.

Para obtener detalles sobre la gama completa de los productos y servicios que ofrece S&C, visite nuestro sitio web, o bien, comuníquese con la Oficina de Ventas de S&C más cercana.



S&C ELECTRIC COMPANY

Excellence Through Innovation

www.sandc.com